

2022年  
6月

WAKAI ニュース

vol.  
21使い分け  
編

こんにちは！若井産業です。

今回の若井ニュースは『かベロックシリーズの各スペックの違い』についてお伝えいたします。

似たような形状で似たような用途の商品ですが、どんなところが違うのか。ご一読いただければ幸いです。

## かベロックシリーズの各スペックについて教えて！

種類	ねじ径 (φmm)	ねじ長さ (mm)	適応板厚 (mm)	対応可能 せっこうボード	
かベロック DXホワイト 材質:亜鉛  (頭径φ13.5mm、全長約26mm)	タッピング・小ねじ		20～ +取付物厚さ	9.5～12.5	GB-R※1 GB-F※2 GB-R-H※3
	4.0				
かベロック Sホワイト 材質:亜鉛  (頭径φ13.5mm、全長約20mm)	タッピング・小ねじ		20～ +取付物厚さ	9.5～12.5	GB-R※1 GB-F※2 GB-R-H※3
	4.0				
かベロック 材質:樹脂 (ナイロン6+ガラス繊維入)  (頭径φ14mm、全長約27mm)	タッピング・小ねじ		20～ +取付物厚さ	9.5～12.5	GB-R※1
	4.0				
かベロック ミニ 材質:亜鉛  (頭径φ12mm、全長約27mm)	タッピング・ 木ねじ	小ねじ	20～ +取付物厚さ	9.5～12.5	GB-R※1 GB-F※2
	3.0 ～3.5	3.5			
かベロック W 材質:亜鉛  (頭径φ14mm、全長約36mm)	タッピング・小ねじ		25～ +取付物厚さ	最大ボード厚 25.0 (12.5mm×2枚)	GB-R※1 GB-F※2
	4.0				
かベロック スケルトン 材質: ポリカーボネート  (頭径φ12mm、全長約26mm)	タッピング・小ねじ		25～ +取付物厚さ	9.5～12.5	GB-R※1 GB-F※2
	3.0～6.0				

※1 GB-R…せっこうボード ※2 GB-F…強化せっこうボード ※3 GB-R-H…普通硬質せっこうボード

プチ

豆知識

## “強化せっこうボード”や“普通硬質せっこうボード”って何？また、主な用途は？

- 強化せっこうボード … GB-R(せっこうボード)の芯に無機質繊維などを混入したもの。ただし、石綿は除く。  
主な用途(参考)：壁及び天井の下地材、防・耐火構造などの構成材※4
- 普通硬質せっこうボード … GB-R(せっこうボード)をベースにして、耐衝撃性がGB-F(強化せっこうボード)の約1.2倍以上、曲げ破壊荷重がGB-Rの約1.3倍以上のもの。  
主な用途(参考)：間仕切、通路、廊下などの壁、腰壁その他防火、耐火、遮音の各構造体の下地材※4

※4 JIS A6901:2014 より抜粋

商品詳細等については  
弊社営業へお問い合わせください！  
ご用命をお待ちしております。

若井産業株式会社

本社 〒577-8503 東大阪市森河内西1丁目6番30号  
TEL(06)6783-2081 FAX(06)6783-6198  
東京支店 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3丁目1番地9  
TEL(048)961-2150 FAX(048)961-2156

http://www.wakaisangyo.co.jp/

W202205M